


被動式導向軸 FDG-18- -

料號: 192850
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	18
行程	1 ... 1,800 mm
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向軸無驅動單元
最高速度	3 m/s
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
環境溫度	-10 ... 60 °C
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
Material of guide component	鋼
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍