


插頭插座, 具電纜 KME-1-24-10-LED

料號: 193455

FESTO

預裝配, 用於 ME- 型閥.



技術參數

特性	值
Signal status display	黃色 LED
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
產品重量	570 g
電氣連接 1	Angled socket, square design, 3-pin, type C
電氣連接 2	Open end, 2-wire
額定工作電壓 DC	24 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
保護性接地	還未上市
電纜長度	10 m
電纜屬性	用於靜態應用
電纜的最小彎折半徑	52 mm
電纜直徑	5.2 mm
電纜直徑公差	± 0,1 mm
電纜結構	2x0,75
防護等級	IP67 符合 IEC 60529
環境溫度	-20 ... 80 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	TPE-U(PU)
Material seals	NBR
Material electrical contact	Silver-plated copper alloy