



真空產生器

VN-07-M-I2-PQ1-VT1

料號: 193588

FESTO

管線式, 真空度高, 寬度 14 mm, 具插入式接頭和推入式軸套



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 額定尺寸, 拉伐爾噴嘴 | 0.7 mm |
| 網柵尺寸 | 10 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 排放器特性 | 高度真空 Inline |
| 設計結構 | 直式結構 |
| 最大吸氣流量時的操作壓力 | 7 bar |
| 操作壓力 | 1 ... 8 bar |
| 最大真空度時的操作壓力 | 5.8 bar |
| 最大真空度 | 86 % |
| 額定操作壓力 | 6 bar |
| 關於大氣的最大吸氣流量 | 13.5 l/min |
| 額定操作壓力下的供氣時間 | 2 s |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 0 ... 60 °C |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 產品重量 | 8 g |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | QS-4 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | 非管道式 |
| 真空連接 | 快插式軸套 QS-4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material receiver nozzle | POM |
| Material housing | POM-加強 |
| Material transmitter nozzle | 鍛造鋁合金 |
| Material fitting | 黃銅 鍍鎳 |