


# 插頭插座, 具電纜 KMYZ-4-24-2,5-B

料號: 193691

FESTO

用於高速閥



## 技術參數

特性	值
安裝類型	通過M2中心螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
產品重量	32 g
電氣連接	直角式插頭插座 電纜 矩形結構, MSZC
工作電壓範圍 DC	3 ... 36 V
額定工作電壓 DC	24 V
在40°C時的可接受電流負載	1 A
保護性接地	還未上市
電纜長度	2.5 m
電纜屬性	標準
電纜結構	2x0,35
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 50 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material electrical contact	青銅