



# 節流閥 GRO-QS-6

料號: 193973

FESTO

無逆止功能



## 技術參數

特性	值
閥功能	節流功能
氣壓連接, 氣口 1	QS-6
氣壓連接, 氣口 2	QS-6
可調元件	凸緣螺絲
安裝類型	前面板安裝 具通孔 具配件 選配
節流方向上的標準額定流量	245 l/min
逆止方向上的標準額定流量	430 l/min
操作壓力	0 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
Material housing	PA-加強
裝配位置	任何
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	22 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	PA-加強
Material adjusting screw	高合金鋼