


精密調壓閥 LRPS-1/4-10

料號: 194693

FESTO

不具壓力錶，調節頭可鎖定。
該產品採用相應的高精度壓力錶 MAP 型或 FMAP 型。



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|---------------------------------------|
| 驅動器鎖 | 整合鎖定裝置的旋轉手柄 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 嚮導控制的精確型調壓閥 |
| 控制器功能 | 輸出壓力恆定 具第二排氣通道 |
| 壓力錶 | Prepared for G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1.2 MPa |
| 操作壓力 | 1 ... 12 bar |
| 壓力控制範圍 | 0.1 ... 10 bar |
| 最大壓力遲滯 | 0.02 bar |
| 標準額定流量 | 2,300 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 410 g |
| 安裝類型 | 前面板安裝 線路安裝 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鋁 |