

過濾調壓閥

LFRS-1/2-D-MIDI-A


料號: 194757

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

調節頭及壓力錶可鎖定，適合於額定壓力 12 bar，
用於未潤滑的壓縮空氣

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Midi型
系列	D
驅動器鎖	整合鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	過濾調壓閥具壓力錶
最大冷凝物容積	43 cm ³
杯罩保護	金屬保護杯罩
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	2 ... 12 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量	3,400 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	1,160 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC