

關節軸承 CRSGS-M8

料號: 195581

FESTO

具六角螺帽，用於圓擺動氣壓缸安裝 (活塞桿側面)，符合 DIN ISO 8139 標準。



技術參數

特性	值
尺寸	M8
基於標準	ISO 12240-4
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	55 g
材料備註	符合 RoHS
Material of outer ring	高合金鋼
Material housing	高合金鋼
Material of inner ring	高合金鋼
Material nut	高合金鋼