

閥島 MH2

產品代號: 197335


FESTO

mit Schnellschaltventilen.

將停止供貨, 截至日期2007

要進行配置, 必須先將產品加入到購物籃中

數據頁上所給出的技術參數和相關的附件不一定完全與本產品相匹配, 具體要看配置情況



代表範例

技術參數

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
閥功能	3/2 geschlossen monostabil 3/2 offen monostabil
標準額定流量	100 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	M5
工作壓力	-0.9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	單獨連接 Multipol
閥位的最大數量	10
環境溫度	-5 ... 40 °C
Baubreite	10 mm
防護等級	IP40 IP65
額定尺寸	2 mm
寬度尺寸	14 mm
排氣功能	可節流
驅動類型	電氣的
設計結構	耐壓的提動閥
先導類型	直接
閥島結構	固定模塊寬度
切換位置指示器	是, 帶插座
適合真空	是
額定工作電壓 DC	5 V 24 V 12 V
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-5 ... 40 °C
材料備注	不含有黃銅和PTFE