

DUO螺旋塑料管

PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

料號: 197619

FESTO

高彈性, 具有高度耐水解能力



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 工作長度 | 1.5 m |
| 外徑 | 4 mm |
| 模塊長度 | 0.668 m |
| 內徑 | 2.6 mm |
| 線圈直徑 | 25 mm |
| 繞線圈數 | 70 |
| 溫度取決於操作壓力 | -0.95 ... 10 bar |
| 授權 | TÜV |
| 認證核發部門 | B 013277 0506 00 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -35 ... 60 °C |
| 產品重量 | 84 g |
| 氣壓連接 | For push-in connector outside diameter 4 mm 用於倒鉤接頭內徑 3 mm 具螺母 用於倒鉤接頭內徑 3 mm |
| 顏色 | 藍色/黑色 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |