

螺旋形塑料氣管

PPS-4-15-1/4-BL

料號: 19799

FESTO

具有2個可旋轉的接頭以及密封圈, 聚酰胺材料 (不可用於食品行業)



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 工作長度 | 15 m |
| 外徑 | 6.3 mm |
| 模塊長度 | 0.67 m |
| 內徑 | 4.7 mm |
| 線圈直徑 | 75 mm |
| 繞線圈數 | 90 |
| 溫度取決於操作壓力 | -0.95 ... 21.2 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -30 ... 80 °C |
| 額定鎖緊扭矩 | 11 Nm |
| 額定擰緊扭矩公差 | ± 20 % |
| 產品重量 | 367 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 外螺紋 G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 外螺紋 G1/4 |
| 顏色 | 藍色 |
| Material of connecting thread | 黃銅 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material buckling protection | 鋼 經過電鍍 |
| Material tubing | 多醯胺 12 |