

平行組件 EAMM-U-50-D32-40P-78-S1

料號: 2154009

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------------|------------------------|
| 尺寸 | 50 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 齒輪單位比率 | 1:1 |
| 最高速度 | 6,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 儲藏溫度 | -25 ... 60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95 % |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 質量慣性力矩 | 12.1 kgmm ² |
| 無負載時的驅動扭矩 | 0.01 Nm |
| 可傳遞扭矩 | 1 Nm |
| 產品重量 | 610 g |
| Interface code, actuator | D32B |
| Interface code, motor in | 40P |
| 材料備註 | 符合 RoHS |