



電磁閥

MCH-4-1/4

料號: 2201
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
閥功能	4/2 單穩態
驅動類型	電動
操作壓力	2 ... 10 bar
設計結構	提動閥座
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65
密封原理	軟性
嚮導類型	由嚮導控制
關閉時間	23 ms
開啟時間	16 ms
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 40 °C
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
氣壓連接, 氣口 4	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鑄鋁