


# 齒輪箱

## EMGC-67-A-G1-SEC-67

料號: 2321480  
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



### 技術參數

特性	值
Gear unit flange size	67 mm
Motor flange size	67 mm
扭轉時的反衝	0.67 deg
齒輪單元類型	Right-angle gear unit
齒輪單位比率	1:1
最大輸入速度	4,500 1/min
齒輪單位的操作溫度	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	2 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.09 kgcm <sup>2</sup>
Max. output torque	2.1 Nm
最大功效	90 %
抗扭力	0.105 Nm/arcmin
產品重量	930 g
Interface code, motor out	67A
Interface code, motor in	67A
材料備註	符合 RoHS