


夾緊軸套

EAMH-60-6.35-C18.1

料號: 2428516

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	60
裝配位置	任何
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	1.46 kgmm ²
產品重量	36 g
材料備註	符合 RoHS