


圓形氣壓缸 DGS-25-40

料號: 2470
將停止供貨的產品

無終點緩衝

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|-------------------------------|
| 行程 | 40 mm |
| 活塞直徑 | 25 mm |
| 緩衝 | 無緩衝 |
| 位置檢測 | 無 |
| 多樣型 | 單端活塞桿 |
| 操作壓力 | 1 ... 12 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 247 N |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 295 N |
| 氣壓連接 | G1/8 |