


止動組件 DADP-ES-Q12-32

料號: 2536505

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	32
旋轉角度調整範圍	0 ... 270 deg
裝配位置	任何
精密調節	-6 deg
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	250 g
安裝類型	具通孔
材料備註	符合 RoHS
Material stops	高合金鋼, 耐腐蝕
Material lever	Beryllium bronze, nickel-plated
Material disc	鍛造鋁合金, 陽極氧化