


# 匯流排節點 CPX-FB37

料號: 2735960

FESTO

用於模組化電氣閘島 CPX.



## 技術參數

特性	值
通訊協定	EtherCAT
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 50 mm x 107 mm x 50 mm
產品重量	125 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強
特殊產品的LED顯示	M: 修改, 參數化 PL: 負載電源 PS: Electronics supply, sensor supply SF: 系統錯誤
特殊總線的LED顯示	錯誤: 通訊錯誤 LA X1: network active port 1 LA X2: network active port 2 運行: 通訊狀態
特殊驅動器的診斷	Channel and module-oriented diagnostics 低電壓/電壓不足時的模組 Diagnostics memory
控制元件	DIL 開關
Fieldbus接口	2x 插座, M12x1, 4-pin, D-coded
用於輸入的最大位址容量	128 Byte
用於輸出的最大位址容量	128 Byte
參數配置	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
傳輸速率	100 Mbit/s
配置支援	ESI file
附加功能	經由Fieldbus來取得非週期的數據 物件診斷 Emergency Message Compatibility mode for the FB38 Modular Device Profile (MDP) 可使用處理數據來表示系統狀態 Variable PDO mapping 操作單位的額外診斷介面
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Typ. 100 mA