


夾緊軸套
EAMH-60-11-C18.1-P
料號: 2789343

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|------------------------|
| 尺寸 | 60 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 最高速度 | 6,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 儲藏溫度 | -25 ... 60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95 % |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 質量慣性力矩 | 1.31 kgmm ² |
| 產品重量 | 35 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |