


# 平行組件 EAMM-U-110-D50-60G-120-S1

料號: 2798665

FESTO

Suitable for electric drives.



## 技術參數

| 特性                       | 值                     |
|--------------------------|-----------------------|
| 尺寸                       | 110                   |
| 裝配位置                     | 任何                    |
| 齒輪單位比率                   | 1:1                   |
| 最高速度                     | 5,000 1/min           |
| PWIS conformity          | VDMA24364 zone III    |
| 儲藏溫度                     | -25 ... 60 °C         |
| 相對空氣濕度                   | 0 - 95 %              |
| 防護等級                     | IP65                  |
| 環境溫度                     | -10 ... 60 °C         |
| 質量慣性力矩                   | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| 無負載時的驅動扭矩                | 0.3 Nm                |
| 可傳遞扭矩                    | 25 Nm                 |
| 產品重量                     | 5,320 g               |
| Interface code, actuator | D50B                  |
| Interface code, motor in | 60G                   |
| 材料備註                     | 符合 RoHS               |