

# 擺動法蘭 CRSNCS-50

料號: 2895922

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	50
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
多樣型	Excellent corrosion protection
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	403 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	高合金鋼, 耐腐蝕
Material rod end bearing	PTFE 不鏽鋼
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕