


擺動法蘭 SNCS-125-R3

料號: 2895926

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	125
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
多樣型	Excellent corrosion protection
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	1,369 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	鍛造鋁合金 具防護鍍層
Material rod end bearing	PTFE 不鏽鋼
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕