



# VOFD-L35T-

料號: 2956784

FESTO

directly controlled, 3.5 mm nominal width.

代表範例



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
閥功能	3/2-way, closed, monostable, semi-automatic 3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	電動
寬度	51 mm
標準額定流量	406 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
操作壓力	0 ... 8 bar
設計結構	直接驅動提動閥
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65
額定尺寸	3.5 mm
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定 無 推力
嚮導類型	直接
流量方向	不可逆
適合真空	否
b 值	0.15
C 值	1.8 l/sbar
進氣流量 Kv 係數	0.32 m <sup>3</sup> /h
排氣流量 Kv 係數	0.32 m <sup>3</sup> /h
標準額定流量 2-3	440 l/min
關閉時間	60 ms
開啟時間	40 ms
操作介質	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-50 ... 60 °C
環境溫度	-50 ... 60 °C
產品重量	390 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR VMQ
Material housing	Aluminium (Ematal coated) 高合金鋼, 耐腐蝕