


分氣塊 FR-4-1/4

料號: 2960

FESTO

用於氣源分配。



技術參數

特性	值
額定尺寸	11.5 mm
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
產品重量	68 g
輸出數量	3
輸送管線的數量	1
氣壓連接, 氣口 1	內螺紋 1/4
氣壓連接, 氣口 2	內螺紋 1/4
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鋁 電鍍