




VOFD-L100T-

料號: 2964753

FESTO

directly controlled, 10 mm nominal width.



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	電動
寬度	51 mm
標準額定流量	1,900 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1.2 MPa
操作壓力	0 ... 12 bar
設計結構	直接驅動提動閥
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65
額定尺寸	10 mm
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	無 推力
嚮導類型	直接
流量方向	可反向
適合真空	是
b 值	0.22
C 值	7.6 l/sbar
進氣流量 Kv 係數	1.68 m ³ /h
排氣流量 Kv 係數	1.68 m ³ /h
標準額定流量 2-3	1,888 l/min
關閉時間	60 ms
開啟時間	40 ms
操作介質	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-25 ... 60 °C
環境溫度	-25 ... 60 °C
產品重量	950 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)