


底座 NASE-1/4-NPT-1-ISO

料號: 30426

FESTO

孔型符合ISO 5599/I, 預裝配內置電接口符合ISO 5599/II, 側向連接.



技術參數

特性	值
長度	6 mm
操作壓力	0 ... 16 bar
授權	UL - Recognized (OL)
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 60 °C
底座的安裝方法	具通孔
閥的安裝方式	具螺紋的
嚮導氣口12	1/8 NPTF
嚮導氣口14	1/8 NPTF
氣壓連接, 氣口 1	1/4 NPTF
氣壓連接, 氣口 2	1/4 NPTF
氣壓連接, 氣口 3	1/4 NPTF
氣壓連接, 氣口 4	1/4 NPTF
氣壓連接, 氣口 5	1/4 NPTF