



近接感測器 SMEO-1-LED-24-B

料號: 30459

FESTO

具磁簧和 LED, 不具安裝組件.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 設計 | 塊狀設計 |
| 授權 | RCM Mark |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 測量變量 | 位置 |
| 測量原則 | 磁簧磁鐵 |
| 環境溫度 | -20 ... 70 °C |
| 重複精度 | 0.2 mm |
| 開關輸出 | 具觸點, 雙極性 |
| 切換元件功能 | 常開觸點 |
| 開啟時間 | <= 0.5 ms |
| 最大切換頻率 | 500 Hz |
| 最大輸出電流 | 1 A |
| 最大接點容量 AC | 27 VA |
| 最大接點容量 DC | 27 W |
| 短路強度 | 否 |
| 過載承受能力 | 還未上市 |
| 工作電壓範圍 AC | 12 ... 27 V |
| 工作電壓範圍 DC | 12 ... 27 V |
| 極性保護 | 否 |
| Electrical connection 1, connection type | 電纜 |
| Electrical connection 1, connection technology | 開放式終端 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 3 |
| 接頭的導線引出方向 | 軸向 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電纜外套顏色 | 灰色 |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| 安裝類型 | 具配件 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 產品重量 | 85 g |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| Material housing | 環氧樹脂 PET-加強 鋼 |
| 工作狀態顯示 | 黃色 LED |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 70 °C |
| 防護等級 | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |