


擺動法蘭

SZB-40

料號: 30799

FESTO

用於氣壓缸DZH，長側邊，相應的U形鉤腳架安裝 LBZB, LN



技術參數

特性	值
尺寸	40
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 ... 90 °C
產品重量	288 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	高合金鋼，耐腐蝕
Material mounting pin	鋼，鍍鋅
Material bearing	塑料的
Material screws	電鍍鋼
Material lock	彈簧鋼，電鍍