


連接電纜

KMC-1-230AC-2,5

料號: 30932

FESTO

預裝配, 用於 C- 和 N1- 電磁線圈



技術參數

特性	值
授權	Germanischer Lloyd
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
產品重量	170 g
電氣連接	插頭插座 Plug pattern type A to EN 175301-803
額定工作電壓, AC	230 V
極性保護	用於所有電接口
保護性接地	已可供應
電纜長度	2.5 m
電纜直徑	6 mm
電纜結構	3x0,75
防護等級	IP67 符合 IEC 60529
環境溫度	-20 ... 80 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material electrical contact	青銅