


防護套管接頭
MKGV-23-M32-B
料號: 3152612

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
容器尺寸	100
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
環境溫度	-40 ... 100 °C
安裝類型	具外 (公) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material fitting	PA