



滑塊單元 SPZ-25-10-P-A

料號: 32733
將停止供貨的產品

FESTO

具2個活塞桿 (TWIN 滑塊), 用於近接感測.

Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------------------|
| 行程 | 10 mm |
| 端點可調範圍/長度 | 10 mm |
| 活塞直徑 | 25 mm |
| 驅動單元的運作模式 | 滑塊 |
| 緩衝 | 氣壓緩衝和金屬固定擋塊 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 導向 | 普通軸承導向 |
| 設計結構 | 導向 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 操作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 452 N |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 452 N |
| 氣壓連接 | M5 |
| Material cover | 鍛造鋁合金 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |