


直線驅動單元

SLM-40- -KF-A

料號: 32786

FESTO

定心銷或定心軸套都包含在直線單元中。氣壓缸感測器SIEN-...
可從模組化系統中訂購, 訂購代碼 PV, PH, NV, NH。也可另外單獨訂購。



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

| 特性 | 值 |
|--|--------------------------------|
| 行程 | 10 ... 1,500 mm |
| 活塞直徑 | 40 mm |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 液壓緩衝器, 硬性特徵曲線 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 導向 | 迴圈滾珠軸承導向 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 用於電感式感測器 |
| 多樣型 | 基本設計 中空導桿 中空導桿和反向板 |
| Operating pressure MPa | 0.7 MPa |
| 操作壓力 | 7 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 754 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 754 N |
| 運動質量 | 5,080 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數 | 85 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 9,550 g |
| 每 10 mm 行程所增加的重量 | 85 g |
| 氣壓連接 | G1/4 |
| Material cover | 鋁 |
| Material seals | PA TPE-U(PU) |
| Material housing | 鋁 |