


軸配件 EAMM-A-N38-87A

料號: 3324111

★ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------------|----------------|
| 裝配位置 | 任何 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 儲藏溫度 | -25 ... 60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95 % |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 可傳遞扭矩 | 12.5 Nm |
| 產品重量 | 430 g |
| Interface code, actuator | N38 |
| Interface code, motor in | 87A |
| 材料備註 | 符合 RoHS |