



插頭插座 MSSD-F

料號: 34431

★ Kernprogramm

用於電磁線圈和閥，標準工業連接孔樣式。

FESTO



技術參數

特性	值
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	180° rotatable
裝配位置	任何
產品重量	17 g
電氣連接	3-pin 直角式插頭插座 矩形結構, MSF
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
電氣連接 2	螺紋介面
工作電壓範圍 DC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
在40°C時的可接受電流負載	16 A
保護性接地	已可供應
電纜螺紋連接	Pg9
電纜直徑	6 ... 8 mm
導體的額定截面	<= 1.5 mm ²
防護等級	IP65
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-25 ... 90 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	塑料的
外殼顏色	黑色
Material seals	NBR