


# 導向單元 FENG-80- -GF

料號: 34485

FESTO

具一般軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導。



## 技術參數

| 特性   | 值                                |
|--|----------------------------------|
| 尺寸   | 80                               |
| 行程   | 10 ... 500 mm                    |
| 裝配位置   | 任何                               |
| 導向   | 普通軸承導向                           |
| 設計結構   | 導向                               |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                   |
| 環境溫度   | -20 ... 80 °C                    |
| 置換力  | 70 N                             |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數  | 76 g                             |
| 0 mm行程時的基本重量   | 10,720 g                         |
| 每 10 mm 行程所增加的重量   | 76 g                             |
| Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke                          | 54 mm                            |
| Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke | 3.9 mm                           |
| 安裝類型   | 具內 (母) 螺紋                        |
| 材料備註   | 符合 RoHS                          |
| Material of guide component  | 高合金鋼                             |
| Material housing   | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate  | 熱處理鋼                             |