


導向單元 FENG-100- -GF

料號: 34486

FESTO

具一般軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導.



技術參數

特性	值
尺寸	100
行程	10 ... 500 mm
裝配位置	任何
導向	普通軸承導向
設計結構	導向
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
置換力	70 N
每 10 mm 行程的附加質量係數	76 g
0 mm行程時的基本重量	13,420 g
每 10 mm 行程所增加的重量	76 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	47 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	3.6 mm
安裝類型	具內 (母) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material of guide component	高合金鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	熱處理鋼