


# 導向單元 FENG-100- -KF

料號: 34492

FESTO

具迴圈滾珠軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導.



## 技術參數

特性	值
尺寸	100
行程	10 ... 500 mm
裝配置置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大輸出力Fy	2,300 N
Max. force Fy static	3,120 N
最大輸出力Fz	2,300 N
Max. force Fz static	3,120 N
最大扭矩Mx	198 Nm
Mx靜態時的最大扭矩	268 Nm
最大扭矩My	197 Nm
My靜態時的最大扭矩	267 Nm
最大扭矩Mz	197 Nm
Mz靜態時的最大扭矩	267 Nm
置換力	40 N
每 10 mm 行程的附加質量係數	77 g
0 mm行程時的基本重量	12,990 g
每 10 mm 行程所增加的重量	77 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	47 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	3.6 mm
安裝類型	具內 (母) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material of guide component	熱處理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	熱處理鋼