


導向單元 FENG-100-160-KF

料號: 34531

FESTO

具迴圈滾珠軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導。



技術參數

特性	值
尺寸	100
行程	160 mm
裝配置置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大輸出力Fy	2,300 N
Max. force Fy static	3,120 N
最大輸出力Fz	2,300 N
Max. force Fz static	3,120 N
最大扭矩Mx	198 Nm
Mx靜態時的最大扭矩	268 Nm
最大扭矩My	197 Nm
My靜態時的最大扭矩	267 Nm
最大扭矩Mz	197 Nm
Mz靜態時的最大扭矩	267 Nm
置換力	40 N
產品重量	14,222 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material of guide component	熱處理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	熱處理鋼