



角座閥

VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4B2T-50-40

料號: 3539722

FESTO

Pneumatically actuated angle seat valve in stainless steel. Under seat version, safety position closed, NPT thread, nominal width 1/2".



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 設計結構 | Poppet valve with piston actuator |
| 驅動類型 | 氣壓 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| Line connection | Threaded coupling 1/2 NPT to ANSI/ASME B 1.20.1 |
| 額定尺寸 | 13 mm |
| 閥功能 | 2/2 常閉, 單穩態 |
| 流量方向 | 不可逆 |
| Pressure of medium | 0 ... 4 MPa |
| 操作壓力 | 0 ... 40 bar |
| 製程閥的額定壓力 | 40 |
| 排氣功能 | 不可節流 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 嚮導類型 | 具外部控制 |
| 氣壓連接 | 內螺紋 G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0.6 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 6 ... 10 bar |
| Operating pressure | 87 ... 145 psi |
| 介質 | Vapour 礦物油型液壓油 惰性氣體 礦物油 水 過濾壓縮空氣, 過濾等級 200 µm 中性液體 |
| Flow direction | Below valve seat, for gaseous and liquid media |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 最大粘度 | 600 mm ² /s |
| 介質溫度 | -40 ... 200 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 流量 Kv | 3.3 m ³ /h |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material process valve housing | 不鏽鋼鑄件 |
| Material number, process valve housing | 1.4408 |
| Material spindle seal | PTFE |
| Material seat seal | PTFE |
| 產品重量 | 1,300 g |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material drive housing | Nickel-plated brass |