

真空產生器 VAD-ME-I-1/8

料號: 35531



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

具整合的電磁閥，用於真空開關及噴氣脈衝

建議採用未潤滑壓縮空氣

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	0.95 mm
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空
整合功能	噴射脈衝閥, 電動 電控開關閥
設計結構	T-形
操作壓力	1.5 ... 8 bar
最大真空度	90 %
循環功率	100 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	0 ... 50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	0 ... 50 °C
電氣連接	插頭
安裝類型	具內 (母) 螺紋
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
真空連接	G1/8
Material housing	鋁