


L型倒鉤式接頭 LCNH-M5-PK-3

料號: 35983

FESTO

可旋轉，外殼加長，用於塑料氣管 PAN, PUN, PP, PU, PR,
具密封圈



技術參數

特性	值
額定尺寸	2 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 M5
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 4 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鋼 牙鑄鋅