


吸盤完整 VAS-40-1/4-NBR

料號: 36143

FESTO

具密封圈 OL



技術參數

特性	值
額定尺寸	4 mm
吸盤直徑	40 mm
有效吸氣直徑	32 mm
連接的位置	於頂部
吸盤外型	扁圓形
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
額定操作壓力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
70%真空時的起步阻力	56 N
在額定操作壓力的保持力	56 N
安裝螺紋	G1/4
吸盤安裝件	G 1/4
真空連接	G1/4
顏色	黑色
肖氏硬度	70 +/- 5
Material of threaded plug	牙鑄鋅
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	NBR