

塑料氣管

PL-6-BL

料號: 3862

FESTO

用於 CK 和 N 接頭 (可用於食品加工行業)
最高工作壓力是指最高溫度時的工作壓力.



技術參數

特性	值
外徑	8.4 mm
與流量相關的彎曲半徑	39 mm
內徑	6 mm
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 9 bar
操作介質	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-30 ... 60 °C
授權	TÜV
產品重量視長度而定	0.025 kg/m
顏色	藍色
肖氏硬度	D 42 +/-3
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
氣管的材料訊息	PE