



# 電磁閥

## JMFH-5-PK-3

料號: 4447

FESTO

具手動控制，不具電磁線圈和插座，電磁線圈和插座需另外訂購。



## 技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
標準額定流量	105 l/min
操作壓力	2 ... 8 bar
設計結構	提動閥座
額定尺寸	2.5 mm
密封原理	軟性
反向切換時間	13 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 60 °C
環境溫度	0 ... 40 °C
產品重量	380 g
安裝類型	在底座上 在安裝框架上 具通孔 選配
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 2	PK-3
氣壓連接, 氣口 3	PK-3
氣壓連接, 氣口 4	PK-3
氣壓連接, 氣口 5	PK-3
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	鋁 電鍍
Material seals	NBR
Material housing	鋁 電鍍