





VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19

料號: 4514746

FESTO

3/2 monostable, F19 armature system, NAMUR.



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	電動
寬度	51 mm
標準額定流量	2,162 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
設計結構	嚮導作動式提動閥
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65
認證核發部門	TÜV 968/V 1251.00/21
額定尺寸	12 mm
密封原理	硬性
裝配位置	任何
手動控制	無
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
安全功能	Safe venting
安全完整性等級 (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) bis SIL 3 低需求模式
進氣流量 Kv 係數	1.98 m ³ /h
排氣流量 Kv 係數	3.86 m ³ /h
標準額定流量 2-3	4,224 l/min
關閉時間	14 ms
開啟時間	25 ms
操作介質	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-25 ... 60 °C
環境溫度	-25 ... 60 °C
產品重量	880 g
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	Flange 1/4 NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 3	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)