


# 電磁線圈 MSFG-12

料號: 4526

FESTO

具標準插頭插座



## 技術參數

| 特性                     | 值                    |
|------------------------|----------------------|
| 裝配位置                   | 任何                   |
| 切換位置指示器                | 否                    |
| 最小提取時間                 | 10 ms                |
| 循環功率                   | 100 %                |
| 線圈的特性參數                | 12 V DC: 4.1 W       |
| 容許的電壓波動                | +/- 10 %             |
| PWIS conformity        | VDMA24364-C1-L       |
| 防護等級                   | IP65                 |
| 環境溫度                   | -5 ... 40 °C         |
| 最大緊固扭矩, 插座             | 0.4 Nm               |
| 產品重量                   | 55 g                 |
| 電氣連接                   | 3-pin<br>MSSD-F的插頭葉片 |
| 安裝類型                   | 具滾花螺帽                |
| 材料備註                   | 符合 RoHS              |
| Material solenoid coil | Duroplast<br>銅<br>鋼  |
| Material winding       | 銅                    |