

T形快插接頭 TCK-M5-PK-4

料號: 4563

FESTO

可旋轉, 具 2 個密封圈.



技術參數

特性	值
額定尺寸	2 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
設計	T-形
容器尺寸	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
額定鎖緊扭矩	1.33 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 M5
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 6 mm 用於倒鉤接頭內徑 4 mm具螺母
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
材料備註	符合 RoHS
Material sealing ring	NBR 高合金鋼, 耐腐蝕
Material housing	牙鑄鋅
Material hollow bolt	電鍍鋼
Material swivel fitting	牙鑄鋅