


底座 VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

料號: 4727328

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
嚮導氣源	內部的
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
進氣流量 Kv 係數	2.2 m ³ /h
排氣流量 Kv 係數	8.6 m ³ /h
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
產品重量	250 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	Flange 1/4 NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 3	1/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	Aluminium (Ematal coated)
Material seals	NBR