


球閥

VZBD-1-S5-16-T-2-F0405-V14V14

料號: 4802246

FESTO

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------------------|--|
| 設計結構 | 2位球閥 |
| 驅動類型 | 機械的 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 製程閥的連接 | Clamp to DIN 32676 series B |
| 切換位置指示器 | 槽的方向 = 流動方向 |
| 法蘭孔的樣式 | F0405 |
| 內徑 | 29.7 mm |
| 額定直徑 DN | 25 |
| 閥功能 | 2/2 |
| 流量方向 | 可反向 |
| 製程閥的額定壓力 | 16 |
| 壓差時的脫離扭矩, 額定壓力, 製程閥 PN 基於標準 | 15 Nm DIN 32676 ISO 5211 |
| 介質 | Vapour 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 水 中性液體 |
| 介質溫度 | -20 ... 200 °C |
| 流量 Kv | 135 m3/h |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Material housing | 不鏽鋼鑄件 |
| 外殼的材料編號 | 1.4409 |
| Material seat seal | PTFE, modified |
| Material seals | FPM PTFE |
| Material ball | 不鏽鋼鑄件 |
| 球體的材料編號 | 1.4409 |
| Material shaft | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 軸的材料編號 | 1.4401 |
| 產品重量 | 1,550 g |
| 授權 | 3-A Sanitary CRN |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - Very high corrosion stress |