



精巧型氣壓缸
DPDM-Q-32-10-S-PA
 料號: 4828491

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|----------------------------------|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直徑 | 32 mm |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 單動 推的動作 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 型材缸筒 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 多樣型 | 單端活塞桿 |
| 防止扭轉/導向 | 導向桿具軛鐵 |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 1.5 ... 8 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 無塵室等級 | ISO class 6 |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 445 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 445 N |
| 0 mm行程時的運動質量 | 109 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數 | 10.5 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 334 g |
| 每 10 mm 行程所增加的重量 | 52.5 g |
| 安裝類型 | 具通孔 具內 (母) 螺紋 選配 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material cover | 鍛造鋁合金 |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |